

BMI

BM Manutention

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.

ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAIN

Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36

bmanutention.fr

Original

Novateur Performant

Innovation 2016

Series 880 – 881

Ø100 – 125

Roulette compacte, maniable, légère,
facile d'utilisation

Roulette démontable sans outil,
différentes combinaisons possibles

Montage rapide et sécurisé, monture
identique quelle que soit la fixation
version inox ou zinguée (œil de 10 ou de
12, platine 77x67 ; 70x90 ; 95x70 ; manchon
22x45)

-Module chape (avec ou sans frein centralisé,
ou directionnel) avec roulements à billes de
précision sur le pivot

-Module galet; flasques fermées au
maximum pour éviter les impuretés pour un
nettoyage optimisé

Aisance au roulement quel que
soit le sol, précision de
trajectoire

Mécanisme de frein performant

-Frein sur le galet par concordance de
forme ; actionnement aisé du frein,
sans effort

-Excellente accessibilité de la pédale,
courte et efficace

-Ne détériore ni ne déforme le
bandage

-Fonction garantie quelle que soit la
surface du sol et la dureté du
bandage

Nouveau

**STEINCO**
ENTWICKELT. VERBINDET. BEWEGT.

BM

BM Manutention

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.

ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36
bmmanutention.fr



Original

Innovation 2016

Novateur

Performant

Série 880 -881 : Montage



BMI

BM Manutention

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.

ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36
bmmanutention.fr



Original

Innovation 2016

Novateur

Performant

Série 880 -881 Démontage



STEINCO
ENTWICKELT. VERBINDET. BEWEGT.